

# SUPRATECH

PJ0075x25-Ø8

EAN 4031582070187

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, rulment plan (bucșă antifricțiune)

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Date Tehnice

Diametrul roții	75 mm
Lățimea roții	25 mm
Alezaj butuc	8 mm
Lungime butuc	26.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.063 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 87
Sarcină dinamică	75 kg
Sarcină statică	150 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○