

SUPRATECH

PJO100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	32 mm
Diámetro del eje	12.3 mm
Longitud de cubo	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.129 kg
Dureza del bandaje	Shore A 87
Capacidad de carga	80 kg
Capacidad de carga estática	160 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○