

SUPRATECH

PJO100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	32 мм
Отверстие оси Ø	12.3 мм
Длина втулки	44.4 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.129 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 87
Допустимая динамическая нагрузка	80 кг
Допустимая статическая нагрузка	160 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○