

SUPRATECH

PJO100x32-Ø12

EAN 4031582070224

Сърцевина на ролката от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, немаркираща, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	100 мм
Ширина на гумите	32 мм
Отвор на оста-Ø	12.3 мм
Дължина на втулката	34.9 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Тегло	0.126 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 87
Динамична товароносимост	80 кг
Статична товароносимост	160 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○