

# SUPRATECH

PJO100x32-Ø12

EAN 4031582070224

Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	32 mm
Asgat-Ø	12.3 mm
Naaflengte	34.9 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.126 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dyn. draagvermogen	80 kg
Statisch draagvermogen	160 kg

## Afmetingen



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○