

SUPRATECH

PJP075x25-Ø6

EAN 4031582070248

Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Illustrationen kan afvige fra originalen

Tekniske data

Hjul-Ø	75 mm
Hjulbredde	25 mm
Boring-Ø	6.3 mm
Navlængde	28.2 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Vægt	0.094 kg
Hjulbane hårdhed	Shore A 87
Belastning (dynamisk)	75 kg
Belastning (statisk)	150 kg

Dimensioner



Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○