

# SUPRATECH

PJP075x25-Ø6

EAN 4031582070248

Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

## Données techniques

Diamètre de roue	75 mm
Largeur de roue	25 mm
Alésage - Ø	6.3 mm
Longueur de moyeu	28.2 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.094 kg
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	75 kg
Capacité de charge statique	150 kg

## Dimensions



## Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○