

SUPRATECH

PJP075x25-Ø6

EAN 4031582070248

Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: TENTEprēns (termoplastiska gumija), pelēks, neatstāj pēdas, augstas precizitātes lodīšu gultnis, ar vītņu aizsargiem



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	75 mm
Riteņa platums	25 mm
Riteņa ass Ø	6.3 mm
Rumbas platums	28.2 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.094 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore A 87
Kravnesība - kustībā	75 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	150 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○