

SUPRATECH

PJP075x25-Ø6

EAN 4031582070248

Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen, ,



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	75 mm
Wielbreedte	25 mm
Asgat-Ø	6.3 mm
Naaflengte	28.2 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.094 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dyn. draagvermogen	75 kg
Statisch draagvermogen	150 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○