

SUPRATECH

PJP075x25-Ø6

EAN 4031582070248

Центр колеса із поліпропілену, протектор: ТЕНТЕпрен (термопластична гума), сірий без маркування, прецизійний кульковий підшипник, з нарізними пристроями захисту

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	75 MM
Ширина колеса	25 MM
Діаметр отвору осі	6.3 MM
Довжина ступиці	28.2 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.094 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 87
Вантажопідйомність	75 кг
допустиме навантаження (статичне)	150 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○