

SUPRATECH

PJP100x32-Ø8

EAN 4031582070255

Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes TENTEprene (termoplasztikus gumi), szálvédő, precíziós golyóscsapágy, szálvédővel

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	100 mm
Kerékszélesség	32 mm
Tengelyfurat átmérője	8.3 mm
Agyhossz	36.5 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12530
Súly	0.194 kg
Futófelület keménysége	Shore A 87
Terhelhetőség	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg

Méretetek



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○