

SUPRATECH

PJP100x32-Ø8

EAN 4031582070255

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie, cu apărători



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	32 mm
Alezaj butuc	8.3 mm
Lungime butuc	36.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.194 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 87
Sarcină dinamică	100 kg
Sarcină statică	200 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○