

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, rulment de precizie cu role ace



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	32 mm
Alezaj butuc	12 mm
Lungime butuc	34.9 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.156 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 87
Sarcină dinamică	100 kg
Sarcină statică	200 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○