

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL44,4 (Shore)

EAN 4031582320527

Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes TENTEprene (termoplasztikus gumi), tűgörgős csapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	100 mm
Kerékszélesség	32 mm
Tengelyfurat átmérője	12 mm
Agyhossz	44.4 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	0.171 kg
Futófelület keménysége	Shore A 87
Terhelhetőség	80 kg
Statikus teherbírás	160 kg

Méretetek



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○