

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL44,4 (Shore)

EAN 4031582320527

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, rulment de precizie cu role ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	32 mm
Alezaj butuc	12 mm
Lungime butuc	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.171 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 87
Sarcină dinamică	80 kg
Sarcină statică	160 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○