

SUPRATECH

PJR125x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320534

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, rulment de precizie cu role ace



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	32 mm
Alezaj butuc	12 mm
Lungime butuc	34.9 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.239 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 87
Sarcină dinamică	100 kg
Sarcină statică	200 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○