

BASETECH

POI038x20-Ø6

EAN 4031582320695

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	38 mm
Largura da roda	20 mm
Diâmetro do eixo	6 mm
comprimento do cubo da roda	21.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.008 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 65
Capacidade de carga	35 kg
Cap. de carga estática	70 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○