

# BASETECH

POI050x20-Ø6

EAN 4031582320701

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Dados técnicos

Diâmetro da roda	50 mm
Largura da roda	20 mm
Diâmetro do eixo	6.1 mm
comprimento do cubo da roda	21.7 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.016 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 65
Capacidade de carga	35 kg
Cap. de carga estática	70 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○