

# BASETECH

POO065x30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Střed kolečka vyroben z polypropylénu, kluzné uložení

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

## Technické údaje

Průměr kolečka	65 mm
Šířka kola	30 mm
Osa kolečka Ø	12.1 mm
Délka náboje	34.5 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.047 kg
Tvrdość běhounu	Shore D 65
Dynamická nosnost	120 kg
Statická nosnost	240 kg

## Dimensions



## Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○