

BASETECH

POO065x30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Roată din polipropilenă, rulment plan (bucșă antifricțiune)



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	65 mm
Lățimea roții	30 mm
Alezaj butuc	12.1 mm
Lungime butuc	34.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.047 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 65
Sarcină dinamică	120 kg
Sarcină statică	240 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○