

BASETECH

POO075x25-Ø8

EAN 4031582320725

Roată din polipropilenă, rulment plan (bucșă antifricțiune)



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	75 mm
Lățimea roții	25 mm
Alezaj butuc	8 mm
Lungime butuc	26.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.045 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 65
Sarcină dinamică	50 kg
Sarcină statică	100 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○