

BASETECH

POO075x25-Ø8

EAN 4031582320725



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Центр колеса із поліпропілену, простий підшипник ковзання




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	75 MM
Ширина колеса	25 MM
Діаметр отвору осі	8 MM
Довжина ступиці	26.5 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.045 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	50 кг
допустиме навантаження (статичне)	100 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○