

# BASETECH

POO080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Střed kolečka vyroben z polypropylénu, kluzné uložení

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

## Technické údaje

Průměr kolečka	80 mm
Šířka kola	34 mm
Osa kolečka Ø	12.1 mm
Délka náboje	44.4 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.064 kg
Tvrdość běhounu	Shore D 65
Dynamická nosnost	125 kg
Statická nosnost	250 kg

## Dimensions



## Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○