

# BASETECH

POO080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

## Données techniques

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	34 mm
Alésage - Ø	12.1 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.064 kg
Dureté du bandage	Shore D 65
Capacité de charge dynamique	125 kg
Capacité de charge statique	250 kg

## Dimensions



## Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○