

BASETECH

POO100x36-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320749

Roată din polipropilenă, rulment plan (bucșă antifricțiune)



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	36 mm
Alezaj butuc	12.1 mm
Lungime butuc	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.105 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 65
Sarcină dinamică	160 kg
Sarcină statică	320 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○