

BASETECH

POO100x36-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320749

Центр колеса із поліпропілену, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	36 мм
Діаметр отвору осі	12.1 мм
Довжина ступиці	44.4 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.105 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	160 кг
допустиме навантаження (статичне)	320 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○