

BASETECH

POR100x36-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320770

Корпус на колелото от полипропилен, ролков лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	100 мм
Ширина на гумите	36 мм
Отвор на оста-Ø	12 мм
Дължина на втулката	44.4 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.143 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 65
Динамична товароносимост	160 кг
Статична товароносимост	320 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○