

BASETECH

POR100x36-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320770

Центр колеса із поліпропілену, роликопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	36 мм
Діаметр отвору осі	12 мм
Довжина ступиці	44.4 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.143 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	160 кг
допустиме навантаження (статичне)	320 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○