

# BASETECH

## POR108x36-Ø12

EAN 4031582320794

Střed kolečka vyroben z polypropylénu, jehlové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

Průměr kolečka	108 mm
Šířka kola	36 mm
Osa kolečka Ø	12 mm
Délka náboje	44.4 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.154 kg
Tvrdość běhounu	Shore D 65
Dynamická nosnost	160 kg
Statická nosnost	320 kg

### Dimensions



### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○