

BASETECH

POR108x36-Ø12

EAN 4031582320794

Núcleo de rueda de polipropileno, cojinete de rodillos



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	108 mm
Ancho de la rueda	36 mm
Diámetro del eje	12 mm
Longitud de cubo	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.154 kg
Dureza del bandaje	Shore D 65
Capacidad de carga	160 kg
Capacidad de carga estática	320 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○