

# BASETECH

## POR108x36-Ø12

EAN 4031582320794

Roată din polipropilenă, rulment cu colivie cu ace

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	108 mm
Lățimea roții	36 mm
Alezaj butuc	12 mm
Lungime butuc	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.154 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 65
Sarcină dinamică	160 kg
Sarcină statică	320 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○