

BASETECH

POR108x36-Ø12

EAN 4031582320794

Центр колеса із поліпропілену, роликопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса | 108 ММ |
| Ширина колеса | 36 ММ |
| Діаметр отвору осі | 12 ММ |
| Довжина ступиці | 44.4 ММ |
| Температура | - 20 / + 60 °С |
| Стандарт | EN 12532 |
| Вага | 0.154 кг |
| Міцність покриття | Міцність за Шором D 65 |
| Вантажопідйомність | 160 кг |
| допустиме навантаження (статичне) | 320 кг |

Dimensions



Advantages at a glance

| | |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при переміщенні | ● ● ● ○ ○ |
| Тертя | ● ● ● ● ● |
| Стійкий до корозії | ● ● ● ○ ○ |