

PURETECH

PVO080x35-Ø12

EAN 4031582321180

Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна гума, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	80 мм
Ширина на гумите	35 мм
Отвор на оста-Ø	12.1 мм
Дължина на втулката	44.4 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.151 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 80
Динамична товароносимост	70 кг
Статична товароносимост	140 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ○ ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ○ ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○