

PURETECH

PVO080x35-Ø12

EAN 4031582321180

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	80 mm
Ancho de la rueda	35 mm
Diámetro del eje	12.1 mm
Longitud de cubo	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.151 kg
Dureza del bandaje	Shore A 80
Capacidad de carga	70 kg
Capacidad de carga estática	140 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ○ ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○