

PURETECH

PVO080x35-Ø12

EAN 4031582321180

Polipropilén keréktárcsa, tömör fekete gumi futófelület, siklócsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Kerékátmérő	80 mm
Kerékszélesség	35 mm
Tengelyfurat átmérője	12.1 mm
Agyhossz	44.4 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	0.151 kg
Futófelület keménysége	Shore A 80
Terhelhetőség	70 kg
Statikus teherbírás	140 kg

Méretetek



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ○ ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ○ ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○