

# PURETECH

## PVO080x35-Ø12

EAN 4031582321180

Centro della ruota in polipropilene.  
Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo a foro passante

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	80 mm
Larghezza della ruota	35 mm
Foro asse Ø	12.1 mm
Lunghezza mozzo	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.151 kg
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	70 kg
Portata statica	140 kg

### Dimensioni



### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○