

PURETECH

PVO080x35-Ø12

EAN 4031582321180

Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, rolamento liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	80 mm
Largura da roda	35 mm
Diâmetro do eixo	12.1 mm
comprimento do cubo da roda	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	0.151 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 80
Capacidade de carga	70 kg
Cap. de carga estática	140 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ○ ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○