

# PURETECH

## PVO080x35-Ø12

EAN 4031582321180

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, rulment plan (bucșă antifricțiune)

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	80 mm
Lățimea roții	35 mm
Alezaj butuc	12.1 mm
Lungime butuc	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.151 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	70 kg
Sarcină statică	140 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○