

PURETECH

PVO080x35-Ø12

EAN 4031582321180

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: литая резина, черная, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	80 мм
Ширина колеса	35 мм
Отверстие оси Ø	12.1 мм
Длина втулки	44.4 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.151 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	70 кг
Допустимая статическая нагрузка	140 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ○ ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○