

PURETECH

PVO100x35-Ø12

EAN 4031582321197

Polipropilén keréktárcsa, tömör fekete gumi futófelület, siklócsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

| | |
|------------------------|----------------|
| Keréktárcsa átmérő | 100 mm |
| Kerékszélesség | 35 mm |
| Tengelyfurat átmérője | 12.1 mm |
| Agyhossz | 44.4 mm |
| Hőtartomány | - 20 / + 60 °C |
| Szabvány | EN 12532 |
| Súly | 0.195 kg |
| Futófelület keménysége | Shore A 80 |
| Terhelhetőség | 75 kg |
| Statikus teherbírás | 150 kg |

Méretetek



Előnyök egy pillantással

| | |
|-----------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás | ● ● ○ ○ ○ |
| Mozgás közbeni zaj | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás | ● ● ○ ○ ○ |
| Rozsda elleni védelem | ● ● ● ○ ○ |