

PURETECH

PVO100x35-Ø12

EAN 4031582321197

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	35 mm
Alezaj butuc	12.1 mm
Lungime butuc	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.195 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	75 kg
Sarcină statică	150 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○