

PURETECH

PVO100x35-Ø12

EAN 4031582321197

Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	35 MM
Діаметр отвору осі	12.1 MM
Довжина ступиці	44.4 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.195 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	75 кг
допустиме навантаження (статичне)	150 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ○ ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○