

PURETECH

PVO125x37-Ø12

EAN 4031582321203

Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	37 mm
Osa kolečka Ø	12 mm
Délka náboje	44 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.453 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	200 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ○ ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○