

# PURETECH

PVO125x37-Ø12

EAN 4031582321203

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

## Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	37 mm
Diámetro del eje	12 mm
Longitud de cubo	44 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.453 kg
Dureza del bandaje	Shore A 80
Capacidad de carga	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg

## Dimensiones



## Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ○ ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○