

# PURETECH

## PVO125x37-Ø12

EAN 4031582321203

Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, простий підшипник ковзання

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	37 MM
Діаметр отвору осі	12 MM
Довжина ступиці	44 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.453 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	100 кг
допустиме навантаження (статичне)	200 кг

### Dimensions



### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ○ ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○