

# PURETECH

## PVO160x40-Ø20

EAN 4031582321210

Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, kluzné uložení

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	40 mm
Osa kolečka Ø	20.1 mm
Délka náboje	58 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.701 kg
Tvrdość běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	135 kg
Statická nosnost	270 kg

### Dimensions



### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ○ ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○