

PURETECH

PVO160x40-Ø20

EAN 4031582321210

Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: Massiv sort gummi, glideleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Illustrationen kan afvige fra originalen

Tekniske data

Hjul-Ø	160 mm
Hjulbredde	40 mm
Boring-Ø	20.1 mm
Navlængde	58 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Vægt	0.701 kg
Hjulbane hårdhed	Shore A 80
Belastning (dynamisk)	135 kg
Belastning (statisk)	270 kg

Dimensioner



Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ○ ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○