

PURETECH

PVO160x40-Ø20

EAN 4031582321210

Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	40 MM
Діаметр отвору осі	20.1 MM
Довжина ступиці	58 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.701 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	135 кг
допустиме навантаження (статичне)	270 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ○ ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○