

PURETECH

PVO200x50-Ø20

EAN 4031582321227

Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: cieta gumija, melns, vienkāršais gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	200 mm
Riteņa platums	50 mm
Riteņa ass Ø	20.1 mm
Rumbas platums	58 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12532
Svars	1.155 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore A 80
Kravnesība - kustībā	205 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	410 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ○ ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ○ ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○