

# PURETECH

PVR080x35-Ø12

EAN 4031582321241

Polipropilén keréktárcsa, tömör fekete gumi futófelület, tűgörgős csapágy

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

## Műszaki adatok

Kerékátmérő	80 mm
Kerékszélesség	35 mm
Tengelyfurat átmérője	12 mm
Agyhossz	44.4 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	0.164 kg
Futófelület keménysége	Shore A 80
Terhelhetőség	70 kg
Statikus teherbírás	140 kg

## Méretetek



## Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ○ ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○